




1. 额定电流: 1安培
2. 接触电阻: ≤ 5 毫欧
3. 绝缘电阻: ≥ 100 兆欧
4. 耐电压: 500V (AC)
5. 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim 105^{\circ}\text{C}$
6. 线缆轴向拉脱力 $\geq 110\text{N}$

标签样式:

0.5米 双母头

0.5米 双母头

(70)

CUSTOMER OUTLINE DRAWING
ALL OTHER SHEETS ARE FOR INTERNAL USE ONLY

CONTROLLED NUMBER:

客户料号: 165000-0002

物料描述: R4JC-JC-ZZZZ-0500L 0.5米 双母头

THIRD ANGLE PROJ.

SCALE: 1:1

SHEET: 1/1

REV: B2

DRAWING NO. C-FCJSZJSZZZZ20-1

深圳森云智能科技有限公司

质量 受控文件 中心

正本

接P4

连接器4. FKJCS0Z104 水蓝色Z扣

接P1

连接器1. FKJCS0Z104 水蓝色Z扣

接P2

连接器2. FKJCS0Z104 水蓝色Z扣

接P3

连接器3. FKJCS0Z104 水蓝色Z扣

连接器5. FKJCS0Z148 水蓝色Z扣