

GB/T 1804-2000								
公差等级	尺寸分段							
	0.5-3	>3-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000
精密f	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	none
中等m	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2
粗糙c	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3	±4
最粗v	none	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6	±8

标记	处数	更改内容简述	日期





技术要求：

1、量程：500g
2、输出灵敏度:0.7±0.2mV/V
3、非线性：0.05%F.S
4、滞后：0.05%F.S
5、重复性：0.05%F.S
6、蠕变：0.05%F.S/3min
7、零点输出：±0.1mV/V
8、输入阻抗：1000±10欧姆
输出阻抗：1000±10欧姆
9、电缆接线方式:红(电源正)、黑(电源负)
绿(信号正)、白(信号负)
10、零点温度漂移：0.05%F.S/10° C
11、温度灵敏度漂移：0.05%F.S/10° C
12、绝缘电阻:≥5000MΩ(50DVC)
13、激励电压:3--10VDC
14、极限过载:150%F.S
15、保存温度：-10 -- 50℃ 湿度：≤65%RH
使用温度：-5 -- 40℃ 湿度:≤65%RH
使用期限：正常使用条件≥10万次

产品名称	压力传感器						版 本	A0
物料编码			产品型号	HY191			单 位	mm
绘 图		视 角		净 重（单位：g）	none		页 面	1/1
设 计		比 例	1:1	水 口（单位：g）	none		材 质	LY12-CZ
审 核								
核 准								