

携手 Seeed 启航， 探索 Raspberry Pi AI 之旅！



值得信赖的 Raspberry Pi 边缘 AI 设备与定制服务提供商



边缘控制器



边缘 AI 计算机



其他设备



Raspberry Pi 产品



Raspberry Pi 配件

reComputer AI R

Raspberry Pi AI Box 全球前沿领航者



reComputer AI R21

基于 Raspberry Pi 5
搭载 26 TOPS Hailo-8 AI 加速器



reComputer AI Industrial R21

基于 Raspberry Pi CM5
搭载 26 TOPS Hailo-8 AI 加速器

- 最大支持 16GB 内存, M.2 插槽用于 AI 功能扩展
- 4K 60fps H.265 解码, 2-8 路实时 (720p) 多流推理
- 2x HDMI, 1x 千兆以太网, 2x USB 3.0
- 支持 PoE*, 4G/Lora*, TPM* 和 RTC* (industrial 版专用)

reComputer R

基于 Raspberry Pi CM4 的边缘物联网网关&控制器



reComputer R10

智慧建筑、能源管理和远程控制的完美选择



reComputer R11

适用于多样化工业环境的高适应性
Raspberry Pi 边缘物联网网关

- 最大支持 8GB 内存和 32GB eMMC 存储
- 配备工业接口, 包括 RS485/RS232、以太网端口、HDMI、USB 2.0
- 支持 Wi-Fi*、蓝牙低功耗(BLE)*、LoRaWAN®*、Zigbee*、4G LTE*
- 内置 TPM 2.0/ATECC608A 安全模块*、硬件看门狗、金属外壳、EMC*、PoE* 和 UPS*

reComputer Industrial R NEW

工业级 Raspberry Pi 边缘物联网AI控制器全球前沿领航者



reComputer Industrial R20

基于 Raspberry Pi CM5
可选搭载 26 TOPS Hailo-8 AI 加速器

reComputer Industrial R21


基于 Raspberry Pi CM5
可选搭载 26 TOPS Hailo-8 AI 加速器

- 最大支持 16GB 内存和 64GB eMMC 存储
- 强大的被动散热, 支持 -20°C 到 65°C 工作温度, 专为应对 RPI CM5 及高负载 AI 任务的发热而设计
- 可选 Hailo-8 (26 TOPS), 提供实时、高性能的 AI 视觉处理
- 配备工业接口, 包括 RS485/RS232、DI/DO、以太网端口、HDMI。内置硬件看门狗、支持 UPS*, DIN 导轨和墙壁安装, 确保工业级可靠性
- 支持 Wi-Fi、蓝牙低功耗 (BLE)、LTE*、LoRa®*、Zigbee*, 并提供 M.2 B-Key 插槽用于 4G/5G 扩展


标有 * 的项目为可选功能或组件, 需额外购置。

Raspberry Pi 从入门到精通 - Seeed Github 课程!

1 人工智能简介



2 搭建你的 Raspberry Pi 及人工智能套件



3 计算机视觉项目及实践



4 大语言模型



5 定制模型开发及部署



6 Raspberry Pi 与 AIoT



联系我们

edge@seeed.cc

技术支持

商业合作

案例分享

了解更多

