
RoHS2.0 环保

REACH NPL

ITEMS	DESCRIPTION	BY	DATE	VER
1	Release	lsx	2026-09	V01
2	1.尺寸由9.9调整至10.15 2.尺寸由1.95调整至2.00 3.新增装配效果管控	lsx	2026-10	V02

2 ☆ 与品号332000199、332000205，存在装配关系。
按装配松紧度管控：装配后不能自然脱落及卡死。



材质说明：
1.材质：拓竹ABS。
外观说明：
1.白色：无表面处理。
2.制件表面光洁，无刮花无毛刺，无油污，无异色点。
3.制件成型规则，无形变翘曲。
工艺/制程说明：
1.制作工艺：FDM 3D打印。
2.未注尺寸公差按GB/T1804-C 等级执行。
3.打印参数见下表。
测试/认证/法规：
1.符合RoHS2.0、REACH。

技术说明：
1.带☆号尺寸为品质标准需要测量的关键尺寸。
2.标记以承认样品为准。
3.与品号332000199、332000205，存在装配关系。

FDM 3D打印参数

质量		强度		支撑		速度	
层高	0.2	外壁层数	2	支撑类型	树状支撑	首层速度	50mm/s
首层高		填充率	30%	支撑样式	缺省	外墙速度	60mm/s
接缝	对齐	填充模式	网格	网值角	30°	内墙速度	300mm/s
						填充速度	350mm/s
其他指定参数		无					

图名 TITLE	4.26&7.3寸屏幕支架		项目 Project	OpenDisplay
品号 Product No.	332000202		编号 Project No.	
设计 DWG.BY	校核 CHK.BY	审核 REV	比例 SCALE 1:1	图幅 SCALE A4 视图 3DR
林水兴			单位 UNIT mm	WEIGHT: SHEET 1 OF 1

未注尺寸公差标准 (GB/T 1804)

等级	<=3	3~6	6~30	30~120	120~400	400~1米	1米~2米
精密 F	±0.05	±0.05	±0.1	±0.15	±0.2	±0.3	±0.5
中等 M	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
粗糙 C	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±3
最粗 V	-	±0.5	±1	±1.5	±2.5	±4	±6

seeed studio

★ Dim to be checked. ( ) Ref dim. [ ] Control dim. < > Fixture dim. Test dim. Basic dim. Temporary dim.